

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M95X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M95X1,5
GTIN	4062406033545
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 1,5 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 56 mm
Chwyt kwadratowy □: 44 mm
Ø otworu rdzenia: 93,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	93,5 mm
norma	DIN 2184
długość całkowita L	180 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	142,5 mm
skok gwintu	1,5 mm

