

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M85X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M85X3
GTIN	4062406033286
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 82 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	50 mm
skok gwintu	3 mm
liczba rowków wiórowych	8
Ø otworu rdzenia	82 mm
Materiał ostrza ;	HSS
długość całkowita L	160 mm

Liczba ostrzy Z	8
norma	DIN 2184
Chwył kwadratowy □	39 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	85 mm
głębokość gwintu	127,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M85 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik