

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M10X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M10X1,5
GTIN	4062406018771
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

norma	DIN 371
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø chwytu D _s	10 mm
skok gwintu	1,5 mm
długość całkowita L	100 mm
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
głębokość gwintu	20 mm

liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	10 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M10 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik