

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M36X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M36X4
GTIN	4062406020811
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 32 mm

Opis techniczny

skok gwintu	4 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	200 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	32 mm
Chwyt kwadratowy □	22 mm
Ø gwintu	36 mm
Ø chwytu D _s	28 mm

Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	72 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M36 × 4
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik