

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M2X0,4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M2X0,4
GTIN	4062406018306
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,4 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,6 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	1,6 mm
głębokość gwintu	4 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
długość całkowita L	45 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Ø gwintu	2 mm

Materiał ostrza 	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,4 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M2 × 0,4
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik