

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M47X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M47X0,5
GTIN	4062406021405
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 46,5 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	250 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	94 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
Ø gwintu	47 mm
Liczba ostrzy Z	4

norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	46,5 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M47 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik