

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M42X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M42X3
GTIN	4062406021214
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	39 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	24 mm
Ø gwintu	42 mm
głębokość gwintu	84 mm

długość całkowita L	200 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
skok gwintu	3 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M42 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik