

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M1X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M1X0,25
GTIN	4062406021726
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 0,75 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	1 mm
liczba rowków wiórowych	2
Ø otworu rdzenia	0,75 mm
norma	DIN 371
długość całkowita L	40 mm
skok gwintu	0,25 mm
kąt nacięcia	15 stopni

