

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M3,5X0,6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M3,5X0,6
GTIN	4062406022020
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,6 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,9 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,6 mm
Chwyt kwadratowy □	3 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm
długość całkowita L	56 mm
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	2,9 mm

Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	3,5 mm
głębokość gwintu	7 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M3,5 × 0,6
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik