

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1.1/2-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1.1/2-18
GTIN	4062406035921
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	32 mm
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,411 mm
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm
liczba zwojów na cal	18
norma	DIN 376
Ø gwintu	38,1 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø otworu rdzenia	36,9 mm
Rodzaj gwintu	UNEF

wielkość gwintu	1.1/2-18 UNEF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik