

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: NO.4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 NO.4-48
GTIN	4062406000202
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 2,85 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,4 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	48
Ø gwintu	2,85 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	3,5 mm
Materiał ostrza	HSS E
skok gwintu	0,529 mm
norma	DIN 371

głębokość gwintu	8,55 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
długość całkowita L	56 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	2,4 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	4-48 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik