

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: NO.10-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 NO.10-32
GTIN	4062406034429
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	32
długość całkowita L	70 mm
głębokość gwintu	14,49 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Materiał ostrza	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	4,83 mm
skok gwintu	0,794 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Ø otworu rdzenia	4,1 mm
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNF

wielkość gwintu	10-32 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik