

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 1-14
GTIN	4062406037659
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 23,75 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	76,2 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	20 mm
Ø gwintu	25,4 mm
Liczba ostrzy Z	4

Chwyt kwadratowy □	16 mm
Ø otworu rdzenia	23,75 mm
liczba zwojów na cal	14
Materiał ostrza	HSS E
skok gwintu	1,814 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1-14 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik