

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1-12
GTIN	4062406035426
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø gwintu	25,4 mm
Materiał ostrza	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
Ø otworu rdzenia	23,25 mm
liczba zwojów na cal	12
Ø chwytu D _s	20 mm
skok gwintu	2,117 mm
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UNF

wielkość gwintu	1-12 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik