

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1/4-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1/4-40
GTIN	4062406034542
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	19,05 mm
Ø gwintu	6,35 mm
Materiał ostrza	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
norma	DIN 371
długość całkowita L	80 mm
skok gwintu	0,635 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	5,75 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
liczba zwojów na cal	40
Rodzaj gwintu	UNS

wielkość gwintu	1/4-40 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik