

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: NO.8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 NO.8-32
GTIN	4062406034375
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,17 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s : 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,42 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	32
norma	DIN 371
głębokość gwintu	12,51 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø chwytu D_s	4,5 mm
Ø otworu rdzenia	3,42 mm
skok gwintu	0,794 mm

Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	4,17 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	8-32 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik