

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 3/8-16
GTIN	4062406037000
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy <input type="checkbox"/>	8 mm
skok gwintu	1,588 mm
Ø gwintu	9,525 mm
liczba zwojów na cal	16
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371
długość całkowita L	100 mm
Ø otworu rdzenia	7,95 mm
Materiał ostrza	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	10 mm
głębokość gwintu	28,59 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH

wielkość gwintu	3/8-16 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik