

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 1/4-20
GTIN	4062406036843
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	19,05 mm
Ø chwytu $D_s$	7 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	1,27 mm
Ø gwintu	6,35 mm
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	5,11 mm
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza	HSS E
długość całkowita L	80 mm
liczba zwojów na cal	20
Rodzaj gwintu	UNC-LH

wielkość gwintu	1/4-20 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik