

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 3/4-10
GTIN	4062406035204
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	10
Ø otworu rdzenia	16,46 mm
Ø chwytu D_s	14 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	19,05 mm
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Materiał ostrza	HSS E
głębokość gwintu	57,15 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	2,54 mm
Rodzaj gwintu	UNC

wielkość gwintu	3/4-10 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik