

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1.3/4-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1.3/4-14
GTIN	4062406036201
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	42,85 mm
liczba zwojów na cal	14
Ø gwintu	44,45 mm
długość całkowita L	220 mm
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	36 mm
skok gwintu	1,814 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	88,9 mm
Materiał ostrza	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	29 mm
Rodzaj gwintu	UNS

wielkość gwintu	1.3/4-14 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik