

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 3/8-20
GTIN	4062406034740
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	28,59 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	8 mm
Ø otworu rdzenia	8,3 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø gwintu	9,525 mm
Materiał ostrza	HSS E
liczba zwojów na cal	20
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Rodzaj gwintu	UN

wielkość gwintu	3/8-20 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik