

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 3/8-18
GTIN	4062406036997
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	18
głębokość gwintu	28,59 mm
Ø chwytu D_s	10 mm
Ø otworu rdzenia	8,2 mm
skok gwintu	1,411 mm
Materiał ostrza	HSS E
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy <input type="checkbox"/>	8 mm
Ø gwintu	9,525 mm
długość całkowita L	100 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	3/8-18 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik