

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 3/4-10
GTIN	4062406037444
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	16,46 mm
Ø gwintu	19,05 mm
Materiał ostrza	HSS E
długość całkowita L	125 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	14 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	57,15 mm
skok gwintu	2,54 mm
liczba zwojów na cal	10
Rodzaj gwintu	UNC-LH

wielkość gwintu	3/4-10 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik