

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 1-8
GTIN	4062406037680
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 22,15 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza	HSS E
Ø gwintu	25,4 mm
norma	DIN 376

Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	8
skok gwintu	3,175 mm
Ø otworu rdzenia	22,15 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	1-8 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik