

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1.3/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1.3/8-18
GTIN	4062406035785
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,7 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS E
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,411 mm
Ø gwintu	34,925 mm
liczba rowków wiórowych	4

głębokość gwintu	69,85 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	18
norma	DIN 376
długość całkowita L	200 mm
Ø otworu rdzenia	33,7 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	1.3/8-18 UNEF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik