

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 NO.4-48
GTIN	4062406036546
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Chwył kwadratowy □	2,7 mm
liczba zwojów na cal	48
głębokość gwintu	8,55 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,529 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	3,5 mm
Ø otworu rdzenia	2,4 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	56 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø gwintu	2,85 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH

wielkość gwintu	4-48 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik