

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.5-44****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 NO.5-44
GTIN	4062406036560
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

skok gwintu	0,577 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	2,7 mm
Materiał ostrza	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	3,5 mm
liczba zwojów na cal	44
Ø gwintu	3,18 mm
głębokość gwintu	9,54 mm
norma	DIN 371
długość całkowita L	56 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH

wielkość gwintu	5-44 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik