

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.2-64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 NO.2-64
GTIN	4062406036508
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

głębokość gwintu	6,54 mm
skok gwintu	0,399 mm
długość całkowita L	45 mm
Ø otworu rdzenia	1,9 mm
Ø gwintu	2,18 mm
liczba zwojów na cal	64
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371
Materiał ostrza	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNF-LH

wielkość gwintu	2-64 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik