

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.3-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 NO.3-48
GTIN	4062406036539
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	2,8 mm
Ø otworu rdzenia	2,05 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø gwintu	2,52 mm
skok gwintu	0,529 mm
długość całkowita L	50 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	48
głębokość gwintu	7,56 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH

wielkość gwintu	3-48 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik