

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 1.1/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 1.1/8-20
GTIN	4062406039998
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 28,575 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwył kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 27,37 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	20
norma	DIN 376
głębokość gwintu	57,15 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	180 mm
skok gwintu	1,27 mm

Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	18 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	27,37 mm
Ø chwytu D _s	22 mm
Ø gwintu	28,575 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.1/8-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik