

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1-27
GTIN	4062406042080
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

długość całkowita L	160 mm
liczba zwojów na cal	27
Ø gwintu	25,4 mm
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø chwytu D _s	20 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	16 mm
skok gwintu	0,94 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	76,2 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	1-27 UNS LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik