

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: NO.2-64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 NO.2-64
GTIN	4062406038748
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 64

Ø gwintu: 2,184 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,9 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	45 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	1,9 mm

głębokość gwintu	4,368 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	2,8 mm
liczba zwojów na cal	64
skok gwintu	0,399 mm
Ø gwintu	2,184 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	2-64 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik