

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: NO.3-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 NO.3-48
GTIN	4062406038779
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 2,515 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,05 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	2,05 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ø gwintu	2,515 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	48
kąt nacięcia	8 stopni

długość całkowita L	50 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	0,529 mm
głębokość gwintu	5,03 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	3-48 UNC
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik