

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: NO.3-56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 NO.3-56
GTIN	4062406038762
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
liczba zwojów na cal	56
Materiał ostrza	HSS E
długość całkowita L	50 mm
Ø otworu rdzenia	2,15 mm
głębokość gwintu	7,56 mm
skok gwintu	0,454 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	2,52 mm
Rodzaj gwintu	UNF

wielkość gwintu	3-56 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik