

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 1-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 1-20
GTIN	4062406039868
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

głębokość gwintu	76,2 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	160 mm
liczba zwojów na cal	20
norma	DIN 376
Materiał ostrza	HSS E
Ø otworu rdzenia	24,3 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Ø gwintu	25,4 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm
Rodzaj gwintu	UNEF

wielkość gwintu	1-20 UNEF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik