

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.3-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 NO.3-48
GTIN	4062406041014
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 2,515 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,05 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	2,05 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza :	HSS E
głębokość gwintu	5,03 mm
Liczba ostrzy Z	3

skok gwintu	0,529 mm
Ø gwintu	2,515 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
długość całkowita L	50 mm
norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	48
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	3-48 UNC LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik