

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/4-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1.3/4-8
GTIN	4062406042950
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 41,4 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Chwyt kwadratowy □	29 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	41,4 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø gwintu	44,45 mm
głębokość gwintu	88,9 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	3,175 mm
liczba zwojów na cal	8
długość całkowita L	220 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/4-8 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik