

**Szczelinomierze taśm. 100 mm×5 m, nierdzewne, grubość: 0,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478530 0,6
GTIN	2050001053978
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Walcowana na zimno taśma stalowa ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08). Praktyczny dozownik, wysuwanie jak w przypadku taśmy mierniczej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z rolki o długości 5 lub 10 m.

**Nierdzewna** i kwasoodporna stal stopowa, nr materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,005–0,05 mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia niepowlekana.

**Zastosowanie:**

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawiania obrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i przewodnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.

**w dostawie::**

od wielk. 0,3 dostawa w rolce / kręgu.

materiał: nierdzewne

materiał: Stal szlachetna, INOX

**Opis techniczny**

materiał	nierdzewne
materiał	Stal szlachetna, INOX
długość rolek	5 m

szerokość rolek

100 mm