

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 3/8-20
GTIN	4062406041465
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,27 mm
Ø otworu rdzenia	8,3 mm
norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	8 mm
liczba zwojów na cal	20
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	100 mm
Materiał ostrza	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	9,525 mm
głębokość gwintu	28,59 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH

wielkość gwintu	3/8-20 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik