

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1.3/8-20
GTIN	4062406042493
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,7 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	200 mm
liczba zwojów na cal	20
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø otworu rdzenia	33,7 mm

głębokość gwintu	69,85 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	22 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø gwintu	34,925 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/8-20 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik