

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.10-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 NO.10-36
GTIN	4062406041137
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	4,83 mm
głębokość gwintu	14,49 mm
Materiał ostrza	HSS E
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Ø otworu rdzenia	4,15 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	6 mm
skok gwintu	0,706 mm
liczba zwojów na cal	36
norma	DIN 371
długość całkowita L	70 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	10-36 UNS LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik