

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3/4-10****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130040 3/4-10 |
| GTIN             | 4062406044169 |
| Klasa artykułu   | 10N           |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,46 mm

**Opis techniczny**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| liczba rowków wiórowych | 4         |
| kąt nacięcia            | 15 stopni |
| długość całkowita L     | 125 mm    |
| Ø chwytu D <sub>s</sub> | 14 mm     |
| Ø gwintu                | 19,05 mm  |
| Ø otworu rdzenia        | 16,46 mm  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Liczba ostrzy Z                   | 4   |
| Chwył kwadratowy □                | 11 mm   |
| norma                             | DIN 376   |
| liczba zwojów na cal              | 10  |
| głębokość gwintu                  | 38,1 mm   |
| skok gwintu                       | 2,54 mm   |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;         | HSS E   |
| Rodzaj gwintu                     | UNC   |
| wielkość gwintu                   | 3/4-10 UNC  |
| powłoka                           | bez powłoki   |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni   |
| Norma na gwinty                   | ASME B1.1   |
| Kształł nakroju                   | C   |
| chwył                             | chwył walcowy z h9                                  |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie   |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach<br>nieprzelotowych         |
| kierunek skrawania                | prawe   |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do<br>obróbki konwencjonalnej |
| pierścien barwny                  | bez   |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik  |