

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1-8
GTIN	4062406046644
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	20 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	63,5 mm
skok gwintu	3,175 mm
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	8
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	25,4 mm
długość całkowita L	160 mm
Chwyt kwadratowy <input type="checkbox"/>	16 mm
Ø otworu rdzenia	22,15 mm
Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj gwintu	UNC-LH

wielkość gwintu	1-8 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik