

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 2-4,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Chwył kwadratowy □	32 mm
Materiał ostrza	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	250 mm
Ø gwintu	50,8 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	127 mm
Ø otworu rdzenia	45,03 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	40 mm
skok gwintu	5,644 mm
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	2-4,5 UNC LH

powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik