

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1/4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1/4-48
GTIN	4062406045739
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,85 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	5,85 mm
głębokość gwintu	15,9 mm
liczba zwojów na cal	48
Ø chwytu D _s	7 mm
norma	DIN 371

długość całkowita L	80 mm
skok gwintu	0,529 mm
Ø gwintu	6,35 mm
Materiał ostrza	HSS E
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1/4-48 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik