

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.1/2-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1.1/2-24
GTIN	4062406047108
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	24 mm
skok gwintu	1,058 mm
Ø gwintu	38,1 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
głębokość gwintu	95,25 mm
liczba zwojów na cal	24
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	200 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza	HSS E
Ø otworu rdzenia	37,3 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	1.1/2-24 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik