

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.3/4-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1.3/4-18
GTIN	4062406047382
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm

Chwył kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 43,25 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	43,25 mm
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	29 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	44,45 mm
kąt nacięcia	15 stopni

głębokość gwintu	88,9 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	18
skok gwintu	1,411 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
długość całkowita L	220 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1.3/4-18 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik