

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.5/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1.5/8-20
GTIN	4062406047252
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza	HSS E
Ø gwintu	41,275 mm
głębokość gwintu	103,19 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
długość całkowita L	200 mm
liczba zwojów na cal	20
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	32 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø otworu rdzenia	40,08 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH

wielkość gwintu	1.5/8-20 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik