

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.1/2-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1.1/2-10
GTIN	4062406047160
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	35,7 mm
norma	DIN 376
Ø chwytu $D_s$	32 mm
Materiał ostrza	HSS E
Chwyt kwadratowy □	24 mm
głębokość gwintu	95,25 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	10
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	38,1 mm
skok gwintu	2,54 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	1.1/2-10 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik