

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1-24
GTIN	4062406046576
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	24
Chwył kwadratowy □	16 mm
skok gwintu	1,058 mm
norma	DIN 376
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Ø gwintu	25,4 mm
Materiał ostrza	HSS E
długość całkowita L	160 mm
głębokość gwintu	63,5 mm
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	1-24 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik